数据信息页

A2LCS/20S/NPT3/4-NPT3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

A2LC 型电缆接头适合非铠装电缆,提供导管连接内螺纹, 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。

通用订货数据

版本	A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 不锈钢 1.4404		
订货号	<u>1187910000</u>		
类型	A2LCS/20S/NPT3/4-NPT3/4		
GTIN (EAN)	4050118085013		
数量	24 items		
交货状态	本产品即将停产。		
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
NAANAID 212T			
MAMID 认证 ROHS			
ROHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
		÷ + (++ -1)	
高度	52.8 mm	高度 (英寸)	2.0787 inch
宽度	28.5 mm	宽度 (英寸)	1.122 inch
长度	68.8 mm	长度 (英寸)	2.7087 inch
净重 ————————————————————————————————————	129 g		
温度			
工作温度	-50 °C120 °C		
环保产品合规			
D LIC O HINT	스۔ 구시시		
RoHS 合规状态 REACH SVHC		物质 (SVHC)	
	イルビル U.1 Wt70 別向反大注	אַנוּמר (פֿערוכן)	
电缆接头认证号			
1 =20	H 20 4D Fr. III II 20 5	由你在到到江边里 / 4 7 5 7 7	TÜVIT 40ATEV 050V
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		
通用参数			
ME/13 ≥ XX			
最大电缆外径	11.7 mm	最小电缆外径	8 mm
0 型圈		拧紧力矩矩	20 Nm
硅胶	 是	最大工作温度	120 °C
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.81 mm
卤素	不	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 尺寸 1	26 mm	AF 尺寸 2	26 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	NPT 3/4"
基础材料	不锈钢 1.4404	密封件	硅胶
密封	硅胶	螺纹 (外部)	3/4" NPT
螺纹长度			
ch 사 + L C	13.9 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安
安装指导	13.9 mm 参见安装指南	防爆类型 导管螺纹尺寸(英寸)	Ex d -隔爆, Ex e -增安 NPT 3/4"
安装指导 分类			
分类	参见安装指南	导管螺纹尺寸(英寸)	NPT 3/4"
分类 ETIM 6.0	参见安装指南 EC000441	导管螺纹尺寸(英寸)	NPT 3/4" EC000441
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	参见安装指南 EC000441 EC000441	导管螺纹尺寸(英寸) ETIM 7.0 ETIM 9.0	NPT 3/4" EC000441 EC000441
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	参见安装指南 EC000441 EC000441 EC000441	导管螺纹尺寸(英寸) ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	NPT 3/4" EC000441 EC000441 27-14-44-32
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	参见安装指南 EC000441 EC000441 EC000441 27-14-44-34	导管螺纹尺寸(英寸) ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	参见安装指南 EC000441 EC000441 EC000441	导管螺纹尺寸(英寸) ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	NPT 3/4" EC000441 EC000441 27-14-44-32

目录日期/图纸 2