数据信息页

VP M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, M 25 x 1.5, 16 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1188490000</u>
类型	VP M25-EX W
GTIN (EAN)	4050118075366
数量	16 items

VP M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-25

27-14-44-25

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批						
甲加						
MAMID 认证	@(E	IECEx (Ex)				
		IECEX CX				
ROHS	<u>一</u> 致					
尺寸和重量						
高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch			
宽度	33 mm	宽度 (英寸)	1.2992 inch			
长度	21.5 mm	长度 (英寸)	0.8465 inch			
直径	25 mm	最小壁厚	0.5 mm			
最大壁厚	15 mm	净重 ————————————————————————————————————	90 g			
温度						
工作温度	-50 °C120 °C					
———————— 环保产品合规						
A Indhet						
RoHS 合规状态	合规,有例外					
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c					
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-9					
───────────────────────── 电缆接头认证号						
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X			
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069			
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X					
通用参数						
O 型圈			55 Nm			
- <u> </u>	 是	螺距	1.5 mm			
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079 EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, G 12476.5, GB 3836.1, G 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7			
抗冲击力	7.00 J	防护等级	IP66, IP68			
电缆接头	M 25	基础材料	黄铜材质, 镀镍的			
密封圈直径	25.00 mm	螺纹 (外部)	M 25 x 1.5			
螺纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安			
安装指导	参见安装指南					
分类						
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451			
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451			
FTIM 10.0	FC000451	FCLASS 9.0	27-14-44-25			

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

目录日期/图纸 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000451

27-14-44-35

数据信息页

VP M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 GWDR M25-W 订货号 1185620000

4064675423263

数量 100 ST 版本

封闭式, M 25, 尼龙 6

黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

数量

类型 SKMU M25 MS 订货号 1737010000 GTIN (EAN) 4008190956486 100 ST

版本

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

编制日期 06.11.2025 12:26:20 MEZ