# 数据信息页

## **VP M32-EX W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

## 通用订货数据

VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, 黄铜材质, 镀镍的
<u>1188500000</u>
VP M32-EX W
4050118075373
12 items

## **VP M32-EX W**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000451

27-14-44-25

27-14-44-25

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

MAMID 认证	<b>()</b>	IECEx Ex	
ROHS	一致		
尺寸和重量	,		,
高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
<del>长度</del>	21.5 mm	长度 (英寸)	0.8465 inch
直径	32 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚 最大壁厚	15 mm	<u> </u>	149 g
温度		.,,	9
工作温度	-50 °C120 °C		
工TF/加及	-50 C120 C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-9	19d4h22ac203	
电缆接头认证号			
	H 0 0 4 D F H H 0 0 H F		TÜNLIT AGATEV OFON
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		
—————————————————————————————————————		,	1
O 型圏	硅胶	拧紧力矩矩	65 Nm
硅胶	是	螺距	1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079 EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, 12476.5, GB 3836.1, G 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	7.00 J	防护等级	IP66, IP68
电缆接头	M 32	基础材料	黄铜材质,镀镍的
空场及人 密封圈直径	32.00 mm	螺纹 (外部)	M 32 x 1.5
螺纹长度	16 mm	防爆类型	 Ex d -隔爆, Ex e -增安
<sup>碳汉                                    </sup>	参见安装指南	77/8/大王	LAG FITIAN, LAG HY
<del></del>	> NOVENAIII		
// <b>X</b>			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

目录日期/图纸 2

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000451

EC000451

27-14-44-35

# 数据信息页

## **VP M32-EX W**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

# 数据信息页

### VP M32-EX W



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型 SKMU M32 MS

订货号 1737020000

GTIN (EAN) 4008190956493

数量 100 ST

版本

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的

### 不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

### 通用订货数据

类型 SKMUS M32-W 版本

订货号 1185710000 SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢

GTIN (EAN) 4050118233759 1.4404

数量 144 ST

目录日期 / 图纸