



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1188510000
类型	VP M40-EX W
GTIN (EAN)	4050118091137
数量	12 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
宽度	49 mm	宽度 (英寸)	1.9291 inch
长度	21.5 mm	长度 (英寸)	0.8465 inch
直径	40 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	236 g

温度

工作温度 -50 °C... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩	80 Nm
硅胶	是	螺距	1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
抗冲击力	7.00 J	防护等级	IP66, IP68
电缆接头	M 40	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
密封圈直径	40.00 mm	螺纹 (外部)	M 40 x 1.5
螺纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安
安装指导	参见安装指南		

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

附件

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M40-W	版本
订货号	1185640000	封闭式, M 40, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4050118078336	
数量	50 ST	

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M40 MS	版本
订货号	1737030000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956509	
数量	50 ST	