


AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

通用订货数据

版本	端板, RS 100 卵石灰, 两侧直接安装端板, 宽度: 22 mm
订货号	1188660000
类型	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
数量	10 items

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	71.7 mm	深度 (英寸)	2.8228 inch
高度	109.5 mm	高度 (英寸)	4.311 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	16.41 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料组	I
表面处理	未处理的	基础材料	PA 66
相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

常规数据

颜色编码	卵石灰	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 7032		

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

