## 数据信息页

#### **VPS M20-EX W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

#### 通用订货数据

| 版本         | VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, M 20 x 1.5,<br>16 mm, 不锈钢 1.4404 |
|------------|--|
| 订货号        | <u>1188700000</u>  |
| 类型         | VPS M20-EX W   |
| GTIN (EAN) | 4050118078138  |
| 数量         | 24 items   |

#### **VPS M20-EX W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000451

27-14-44-25

27-14-44-25

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

| MAMID 认证         | @(E  | ECEx Ex         |                     |  |
|------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| ROHS             | 一致   |                 |                     |  |
| 尺寸和重量            |  |                 |                     |  |
| 高度               | 21.5 mm  | 高度 (英寸)         | 0.8465 inch         |  |
| 宽度               | 27 mm  | 宽度 (英寸)         | 1.063 inch          |  |
| 长度               | 21.5 mm  | 长度 (英寸)         | 0.8465 inch         |  |
| 直径               | 20 mm  | 最小壁厚            | 0.5 mm              |  |
| 最大壁厚             | 15 mm  |                 | 50 g                |  |
| <b>温度</b>        |  |                 |                     |  |
| 工作温度             | -50 °C120 °C   |                 |                     |  |
|                  |  |                 |                     |  |
|                  |  |                 |                     |  |
| RoHS 合规状态        | 合规, 无例外  |                 |                     |  |
| REACH SVHC       | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)   |                 |                     |  |
| 电缆接头认证号          |  |                 |                     |  |
| 标识               | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex<br>eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da   | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X  |  |
| 电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X   | 电缆接头证书号 (CCC)   | 2020322313000069    |  |
| ECEX 证书号         | IECEXTPS16.0004X   |                 |                     |  |
| 通用参数             |  |                 | '                   |  |
| l 한국/Z           | 07.00  |                 | 7+ 0÷               |  |
| 大部直径<br>2018年15月 | 27.00 mm   | O 型圏            | <u>硅胶</u>           |  |
| 宁紧力矩矩<br>第55     | 40 Nm<br>1.5 mm  | <u>硅胶</u><br>卤素 | 是<br>               |  |
| 螺距<br>标准         | EN 60079-0, EN 60079-1,<br>EN 60079-31, EN<br>60079-7, GB 12476.1, GB<br>12476.5, GB 3836.1, GB<br>3836.2, GB 3836.3, IEC<br>60079-0, IEC 60079-1,<br>IEC 60079-31, IEC<br>60079-7 | 抗冲击力            | <u>无卤</u><br>7.00 J |  |
| 防护等级             | IP66, IP68   | 电缆接头            | M 20                |  |
| 基础材料             | 不锈钢 1.4404   | 密封圈直径           | 20.00 mm            |  |
| 累纹 (外部)          | M 20 x 1.5   | 螺纹长度            | 16 mm               |  |
| 方爆类型             | Ex d -隔爆, Ex e -增安   | 安装指导            | 参见安装指南              |  |
| <b>内六角</b>       | 10 mm  |                 |                     |  |
| 分类               |  |                 |                     |  |
| ETIM 6.0         | EC000451   | ETIM 7.0        | EC000451            |  |
| THIVE O.U        | ECUUU40 I  | ETIM 7.0        | EC000451            |  |

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000451

EC000451

27-14-44-35

# 数据信息页

#### **VPS M20-EX W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

#### **VPS M20-EX W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

类型 SKMUS M20-W 订货号

1185690000

GTIN (EAN) 4050118233742

数量 240 ST 版本

SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 20, 2.2 mm, 不锈钢

1.4404

#### 尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

类型 GWDR M20-W 订货号 1185610000 GTIN (EAN)

4050118078305

100 ST 数量

版本

封闭式, M 20, 尼龙 6