

VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, 不锈钢 1.4404 |
| 订货号        | <a href="#">1188700000</a>                                  |
| 类型         | VPS M20-EX W                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118078138                                               |
| 数量         | 24 items                                                    |

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|      |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度   | 21.5 mm | 高度 (英寸) | 0.8465 inch |
| 宽度   | 27 mm   | 宽度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 长度   | 21.5 mm | 长度 (英寸) | 0.8465 inch |
| 直径   | 20 mm   | 最小壁厚    | 0.5 mm      |
| 最大壁厚 | 15 mm   | 净重      | 50 g        |

## 温度

工作温度 -50 °C... 120 °C

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 电缆接头认证号

|                  |                                                     |                 |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 标识               | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | 电缆接头证书号 (CCC)   | 2020322313000069   |
| IECEX 证书号        | IECEXTPS16.0004X                                    |                 |                    |

## 通用参数

|         |                                                                                                                                                               |       |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 头部直径    | 27.00 mm                                                                                                                                                      | O 型圈  | 硅胶       |
| 拧紧力矩    | 40 Nm                                                                                                                                                         | 硅胶    | 是        |
| 螺距      | 1.5 mm                                                                                                                                                        | 卤素    | 无卤       |
| 标准      | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 抗冲击力  | 7.00 J   |
| 防护等级    | IP66, IP68                                                                                                                                                    | 电缆接头  | M 20     |
| 基础材料    | 不锈钢 1.4404                                                                                                                                                    | 密封圈直径 | 20.00 mm |
| 螺纹 (外部) | M 20 x 1.5                                                                                                                                                    | 螺纹长度  | 16 mm    |
| 防爆类型    | Ex d -隔爆, Ex e -增安                                                                                                                                            | 安装指导  | 参见安装指南   |
| 内六角     | 10 mm                                                                                                                                                         |       |          |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 不锈钢锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | SKMUS M20-W                | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1185690000</a> | SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 20, 2.2 mm, 不锈钢 |
| GTIN (EAN) | 4050118233742              | 1.4404                                     |
| 数量         | 240 ST                     |                                            |

## 尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | GWDR M20-W                 | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1185610000</a> | 封闭式, M 20, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |