

VPS NPT1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, 1/2" NPT, 15.5 mm, 不锈钢 1.4404 |
| 订货号 | 1188760000 |
| 类型 | VPS NPT1/2-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237146 |
| 数量 | 24 items |

VPS NPT1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度 | 15.5 mm | 高度 (英寸) | 0.6102 inch |
| 宽度 | 21 mm | 宽度 (英寸) | 0.8268 inch |
| 长度 | 15.5 mm | 长度 (英寸) | 0.6102 inch |
| 直径 | 0.5 mm | 最小壁厚 | 0.5 mm |
| 最大壁厚 | 14.5 mm | 净重 | 29.22 g |

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 标识 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
| IECEx 证书号 | IECExTPS16.0004X | | |

通用参数

| | | | |
|---------|---|-------|----------|
| O 型圈 | 硅胶 | 拧紧力矩 | 90 Nm |
| 硅胶 | 是 | 卤素 | 无卤 |
| 标准 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 抗冲击力 | 7.00 J |
| 防护等级 | IP66, IP68 | 电缆接头 | NPT 1/2" |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4404 | 密封圈直径 | 0.50 mm |
| 螺纹 (外部) | 1/2" NPT | 螺纹长度 | 15.5 mm |
| 防爆类型 | Ex d -隔爆, Ex e -增安 | 安装指导 | 参见安装指南 |
| 内六角 | 10 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |