

**VPS NPT1-1/4-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, 1 1/4" NPT, 20 mm, 不锈钢 1.4404 |
| 订货号        | <a href="#">1188790000</a>                                  |
| 类型         | VPS NPT1-1/4-EX W   |
| GTIN (EAN) | 4050118237115   |
| 数量         | 12 items  |

## VPS NPT1-1/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|      |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度   | 20 mm   | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度   | 41.9 mm | 宽度 (英寸) | 1.6496 inch |
| 长度   | 20 mm   | 长度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 直径   | 1.25 mm | 最小壁厚    | 0.5 mm      |
| 最大壁厚 | 19 mm   | 净重      | 264.04 g    |

## 温度

工作温度 -50 °C...120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

|                  |   |                 |                    |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 标识               | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | 电缆接头证书号 (CCC)   | 2020322313000069   |
| IECEX 证书号        | IECEXTPS16.0004X                                    |                 |                    |

## 通用参数

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| O 型圈    | 硅胶  | 拧紧力矩  | 113 Nm     |
| 硅胶      | 是   | 卤素    | 无卤         |
| 标准      | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | 抗冲击力  | 7.00 J     |
| 防护等级    | IP66, IP68  | 电缆接头  | NPT 1-1/4" |
| 基础材料    | 不锈钢 1.4404  | 密封圈直径 | 1.25 mm    |
| 螺纹 (外部) | 1 1/4" NPT  | 螺纹长度  | 20 mm      |
| 防爆类型    | Ex d -隔爆, Ex e -增安  | 安装指导  | 参见安装指南     |
| 内六角     | 10 mm   |       |            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |