

VPS NPT2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	VP (Klippon Ex 蘑菇头堵头), 插头, 直, 2" NPT, 21.5 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	1188810000
类型	VPS NPT2-EX W
GTIN (EAN)	4050118237092
数量	6 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
宽度	59.6 mm	宽度 (英寸)	2.3465 inch
长度	21.5 mm	长度 (英寸)	0.8465 inch
直径	2 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	20.5 mm	净重	557.52 g

温度

工作温度

-50 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩	181 Nm
硅胶	是	卤素	无卤
标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	抗冲击力	7.00 J
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	NPT 2"
基础材料	不锈钢 1.4404	密封圈直径	2.00 mm
螺纹 (外部)	2" NPT	螺纹长度	21.5 mm
防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	安装指导	参见安装指南
内六角	10 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		