CH20M FE 12-67 1.5SN RL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













功能安全 - 完全集成或简单安装

可选的"CH20M FE"连接通过安装导轨触点实现功能接地,从而为您的系统提供最佳保护。

预组装在 6 mm 外壳中的功能接地触点可确保电子屏蔽与安装导轨的可靠连接。我们提供适用于 12.5 mm 至 67.5 mm 的外壳的功能接地触点,这些触点可使用回流焊工艺进行焊接。

通用订货数据

版本	电子外壳, 附件, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 1, 焊脚长度 (I): 1.5 mm, 镀锡, 银灰色, Tape		
订货号	<u>1189370000</u>		
类型	CH20M FE 12-67 1.5SN RL		
GTIN (EAN)	4032248972715		
数量	750 items		
产品数据	UL:		
包装	Tape		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	双		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.7 mm	※ 深度 (英寸)	0.4606 inch
···· 高度	13.1 mm	高度 (英寸)	0.5157 inch
宽度	5.4 mm	宽度 (英寸)	0.2126 inch
争重	0.48 g		0.2 . 20
环保产品合规			
RoHS 合规状态	今 却 王周从		
REACH SVHC	合规,无例外		
	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
颜色编码 颜色编码	银灰色	比色表 (相似)	RAL 7001
<u> </u>			-40 °C
最高存放温度	70 °C		-40 C
	70 0		
额定数据符合 IEC 标准			
依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984		
材料数据			
表面处理	经镀锡处理的	基础材料	铜合金
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二			
113790303111			<u> </u>
颜色编码	银灰色	防护等级	IP20
比色表 (相似)	RAL 7001		
重要注意事项			
IPC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性 满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。		
ETIM 6 O	F0001031	ETIM 7.0	FC004034
ETIM 6.0	EC001031 EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0		ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		

目录日期/图纸 2