数据信息页

KSP L114 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	KSP (Klippon 盖罩), 护罩, 硅树脂
订货号	1192790000
类型	KSP L114 S
GTIN (EAN)	4032248974788
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2023-07-30T00:00:00+02:00

数据信息页

KSP L114 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	160 mm	高度 (英寸)	6.2992 inch
长度	210 mm	长度 (英寸)	8.2677 inch
净重	250.2 g		

温度

工作温度	-60 °C...200 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	是	外径	118 mm
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
卤素	无卤	强度	2.00 mm
基础材料	硅树脂	内圈直径 D2	114.00 mm
内宽 B	120.00 mm	硬度 (IRHD)	60

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP L114 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

