

VGM25-SS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 不锈钢1.4305 (303)
订货号	1193570000
类型	VGM25-SS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976546
数量	50 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	36.5 mm	长度 (英寸)	1.437 inch
净重	60.58 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

最大电缆外径	20 mm	最小电缆外径	11 mm
O 型圈	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP68
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	130 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	无卤
标准	EN 45545-2:2013	AF 尺寸	30 mm
防护等级	IP68 - 15 bar	电缆接头	M 25
基础材料	不锈钢 1.4305 (303)	螺纹 (外部)	M 25
螺纹长度	7.5 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		