

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
 黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
 不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL 或 EN 45545 认证和测试。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 版本 | 重载接插件, 附件, 电缆接头, 不锈钢1.4305 (303) |
| 订货号 | 1193590000 |
| 类型 | VGM40-SS68 20-32 BG |
| GTIN (EAN) | 4032248976614 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 长度 | 43 mm | 长度 (英寸) | 1.6929 inch |
| 净重 | 146.43 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 130 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| 最大电缆外径 | 32 mm | 最小电缆外径 | 20 mm |
| O 型圈 | 硅胶 | 带 GWDR 的承托类型 | IP68 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 最大工作温度 | 130 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 卤素 | 无卤 |
| 标准 | EN 45545-2:2013 | AF 尺寸 1 | 45 mm |
| AF 尺寸 | 45 mm | 防护等级 | IP68 - 15 bar |
| 电缆接头 | M 40 | 基础材料 | 不锈钢 1.4305 (303) |
| 螺纹 (外部) | M 40 | 螺纹长度 | 8 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |