

**VGM40-SS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 不锈钢1.4305 (303)
订货号	<a href="#">1193590000</a>
类型	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
数量	10 items

## VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

长度	43 mm	长度 (英寸)	1.6929 inch
净重	146.43 g		

## 温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	20 mm
O 型圈	硅胶	带 GWDR 的承托类型	IP68
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	无卤
标准	EN 45545-2:2013	AF 尺寸 1	45 mm
AF 尺寸	45 mm	防护等级	IP68 - 15 bar
电缆接头	M 40	基础材料	不锈钢 1.4305 (303)
螺纹 (外部)	M 40	螺纹长度	8 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		