

VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 电缆接头, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1193620000
类型	VGM40-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976577
数量	10 items

VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	43 mm	长度 (英寸)	1.6929 inch
净重	170 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	20 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP68
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	130 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	无卤
标准	EN 45545-2:2013	AF 尺寸 1	45 mm
AF 尺寸	45 mm	防护等级	IP68 - 15 bar
电缆接头	M 40	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 40	螺纹长度	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		