

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：  
 是各种应用领域的最佳补充。  
 为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
 调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。  
**安装板**  
 带和不带孔的安装板，用于纵向和横向安装 DIN 安装导  
 轨，或将组件直接安装在安装板上。

通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 859 mm, 宽度: 549 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1193910000</a>   |
| 类型         | KTB MOPL 9161 S2N  |
| GTIN (EAN) | 4050118028522  |
| 数量         | 1 items  |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 12 mm  | 深度 (英寸) | 0.4724 inch  |
| 高度 | 859 mm | 高度 (英寸) | 33.8188 inch |
| 宽度 | 549 mm | 宽度 (英寸) | 21.6141 inch |
| 净重 | 5749 g |         |              |

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 材料强度 | 1.5 mm           | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |      |      |

附件常规信息

|      |        |           |                  |
|------|--------|-----------|------------------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 焊接孔直径 (D) | 7 mm             |
| 表面处理 | 未处理的   | 基础材料      | 不锈钢 1.4301 (304) |

分类


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

**KTB MOPL 9161 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**KTB MOPL 9161 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：  
 是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装硬件**

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

深度 7.5 mm



集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足每个应用程序的特定要求。

**端子导轨**

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电子设备、端子）组件。

通用订货数据

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| 类型         | TS35X7.5 ST KTB9161 HOR   | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">800006729</a> | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 535 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| GTIN (EAN) | 4050118653021             |  |
| 数量         | 20 ST                     |  |
| 类型         | TS35X7.5 ST KTB9161 VER   | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">800006718</a> | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 845 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| GTIN (EAN) | 4050118652963             |  |
| 数量         | 20 ST                     |  |