KTB MOPL 5535 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装板

带和不带孔的安装板,用于纵向和横向安装 DIN 安装导轨,或将组件直接安装在安装板上。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 495 mm, 宽度: 289 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经 镀锌处理的, 银色
订货号	<u>1194010000</u>
类型	KTB MOPL 5535 MSZN
GTIN (EAN)	4050118028614
数量	1 items

KTB MOPL 5535 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
20110	π L		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
罙	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	495 mm	高度 (英寸)	19.4882 inch
宽度	289 mm	宽度 (英寸)	11.3779 inch
争重	1674 g		
温度			
工作温度			
环保产品合规			<u>'</u>
D-11C 全恒体 大	ᄼᄳᅟᅮᄱᆒᇸ		
RoHS 合规状态	合规,无例外	5.4.7.4.1.6.	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	5大注物质 (SVHC)	
通用参数			
材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		
附件常规信息			
·+蚁 ·22 · 在	1.5 mm	焊接孔直径 (D)	7 mm
材料强度			
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板
分类 			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
TIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
TIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
CLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
CLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39

数据信息页

KTB MOPL 5535 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



KTB MOPL 5535 MSZN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件 实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件,您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件,才能确保外壳不漏电,或标签不损坏。

例如,已经开发了通用安装套件 - TPSD,您可以快速安全 地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件,可以 降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

类型 FKSC M6X8 D9/SW3 订货号 <u>0642600000</u> GTIN (EAN) 4008190058258

数量 50 ST

版本

Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢

深度 7.5 mm



集成、扩展和定制:为每个应用程序实现理想的扩展 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足 每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸,用于在机柜中安装端子导轨(如电子设备、端子)组件。

通用订货数据

类型	TS35X7.5 ST KTB5535 HOR	版本
订货号	8000006726	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 289 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理
GTIN (EAN)	4050118652994	的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	
类型	TS35X7.5 ST KTB5535 VER	版本
类型 订货号	TS35X7.5 ST KTB5535 VER 8000006715	版本 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 495 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理

目录日期/图纸 4