

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower®分线盒保证您在极短时间内完成无误安装。 支线和功能模块可以轻松插接至盒盖。 结实耐用,防护等级高。

#### 通用订货数据

版本	FieldPower® 盒, 交流电, IP20, 处于完整状态, 聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 分销渠道
订货号	<u>1206530000</u>
类型	FP TERMINAL LG MPB
GTIN (EAN)	4032248988150
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
ママス				
深	59 mm	深度 (英寸)		2.3228 inch
高度	159 mm	高度 (英寸)		6.2598 inch
宽度	75 mm	宽度 (英寸)		2.9527 inch
争重	250.8 g			
温度				
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度		-40 °C55 °C
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物	勿质 (SVHC)		
通用参数				
基础材料	聚碳酸酯	绝缘材料		聚碳酸酯
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		<u>起來的神</u> 硅胶		 无
新色编码 颜色编码	 米色	防护等级		
观	V-0	顶盖附件		插入
可锁定	 无	安装方式		螺钉安装
功能		可编码		
初能 电压类型		回路数(文本)		
光压关至 联接点数量/ 回路数	1	导线连接方式		
(八)文//(八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八)	•	4-2(12)7)2(		PUSH IN
IEC额定数据				
然会 150 始次拉思 B 经完新报	标准		IEC CO047.7.4. II	FC C0047.7.2
符合 IEC 的连接器用额定数据			IEC 60947-7-1, II 800 V	EC 00947-7-2
	Rated voltage 额定浪涌电压		8.00 kV	
	额定限用电压额定电流(3个负载极)		41 A	
	额定电流(3 个负载极)		25 A	
妹	飲た电池(生)以料似)		20 A	
额定数据 (UL)				
标准	未经 UL 认证			
符合 UL 的接触元件用额定数据	标准		UL 1059	
	备注		与通过 UL 认证的	TC-ER 电缆一起使用
	AWG 导线连接最大横截面		AWG 10	
	AWG 导线连接最小横截面		AWG 14	
	Rated voltage		600 V	
	额定电流		30 A	
压接范围				
连接数据 - 接触元件分支/馈入	导线连接方式		PUSH IN	
	操作工具的叶片尺寸		0.6 x 3.5 mm	
	元リグチャープ		1/1/1/1 0000	

14.00 mm

5

 $6 \ mm^2$ 

剥线长度

硬导线连接最大横截面

回路数



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

硬导线连接最小横截面	0.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	6.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	0.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	10.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	0.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	6.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	0.50 mm <sup>2</sup>	
带线端套圈的导线连接横截面	端头类型	12 mm,带塑料轴环
	标准	DIN 46228/1
	最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
	端头类型	
	标准	DIN 46228/4
	最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大横截面	6 mm²
	端头类型	8 mm,带塑料轴环
	标准	DIN 46228/1
	最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大横截面	6 mm²
	端头类型	8 mm,带塑料轴环
	标准	DIN 46228/4
	最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
	端头类型	双线端套圈
	最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
	最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
导线连接方式	刺穿绝缘层连接(IDC)	
操作工具的叶片尺寸	0.6 x 3.5 mm	
回路数	5	
硬导线连接最大横截面	6 mm <sup>2</sup>	
硬导线连接最小横截面	1.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	6.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	2.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	6.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	2.50 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最大横截面	6.00 mm <sup>2</sup>	
多股导线连接最小横截面	2.50 mm <sup>2</sup>	

# 分类

连接数据 - 接触元件电源总线

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 9.0	27-14-24-09
ECLASS 9.1	27-14-24-09	ECLASS 10.0	27-14-24-09
ECLASS 11.0	27-14-24-09	ECLASS 12.0	27-14-24-09
ECLASS 13.0	27-14-24-09	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 直插式连接器



使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。 电源 / T型分路塞,采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到 10mm²) 和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

#### 通用订货数据

 类型
 PTS 4 MPB
 版本

 订货号
 1010910000
 Field

4032248717330

数量 10 ST

GTIN (EAN)

Field Power® 接插件, IP20, 聚酰胺, PUSH IN, 回路数(文本): 5

#### 工具



#### 用于PVC绝缘电缆的剥线工具

#### 通用订货数据

类型	AM 16	版本	
订货号	9204190000	工具, 剥线工具	
GTIN (EAN)	4032248608133		
数量	1 ST		
类型	AM 25	版本	
	AM 25 9001540000	版本 工具, 剥线工具	

### 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 通用订货数据

类型 SDS 0.6X3.5X100 订货号 <u>2749340000</u> GTIN (EAN) 4050118895568 版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6

mm

堵头

数量



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决 方案

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20联接螺纹,操作和信号装置可以集成到密封件中

#### 通用订货数据

类型 DGSB IP30 D0 PT6 订货号 <u>1967600000</u>

4032248688746

数量 10 ST

GTIN (EAN)

版本

Field Power® 密封插芯, 空白密封, IP30, 带对应机壳, TPE-U

目录日期/图纸 6