

HTX-IE-POF



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

通用订货数据

版本	压接工具
订货号	1208870000
类型	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
数量	1 items

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

宽度	220 mm	宽度 (英寸)	8.6614 inch
净重	645 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

触点描述

插针类型	用于 1 mm 的塑料光纤
------	---------------

重要注意事项

产品信息	HTX_IE_POF <ul style="list-style-type: none"> • SC-RJ 插头的整个处理过程只需要一种工具。 • 用于处理 1mm 厚聚酯光纤，尤其适用于 PROFINET 和 ETHERNET/IP-SC-RJ 接插件。 • 用于 Duplex 聚酯光纤剥线 • 光纤剥线和接头压接一步完成 • 切面不需要额外抛光。 • SC-RJ 插头精确定位器 • 形状符合人体工程学的手柄 • 重复性高 • 超过 15,000 次操作测试 只需三步即可完成 IP67 接插件： <ol style="list-style-type: none"> 1) 聚合物光纤电缆剥线 2) 压接与断线 3) 压接应力消除件
------	--

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

工具



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活度
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	MULTI-STRIPAX IE-POF	版本
订货号	1208880000	工具, 剥线及切割工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 ST	

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本
订货号	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	