数据信息页

CLI R 1-12 RT TRIP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

插图类似

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号,也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆	
订货号	<u>1208940000</u>	
类型	CLI R 1-12 RT TRIP	
GTIN (EAN)	4032248990337	
数量	10 items	

CLI R 1-12 RT TRIP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	——————————————————————————————————————			
マットラー マット				
てり州里里				
	4.2 mm		0.1654 inch	
争重	1.9 g			
温度				
工作温度范围	-3080 °C			
环保产品合规				
- 110 A 10115	A 10 T (0) H			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
	个			
通用数据				
	水平	打印类型 打印类型	客户定制	
打印工艺	热成型	 类型	MultiPack	
	4.2 mm	 阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度 最大工作温度	80 °C	 最小工作温度	-30 °C	
领色编码	根据客户需求	 	是	
基础材料	PVC, 软的, 无镉	 打印颜色	黑色	
打印标志	混合字符	 每包装数量	5	
工作温度范围	-3080 °C			
导线和电缆标记号			'	
卤素	是	最大压接面积	4 mm ²	
最小压接面积	1.5 mm²	最大电缆外径	5 mm	
最小电缆外径	2.5 mm	导线外径	2.5 - 5 mm	
导线压接面积	1.5 - 4 mm ²			
分类				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02		27-20-11-02	

目录日期/图纸 2