


CLI R 1-12 RT TRIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

插图类似

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

版本	CableLine, 装配杆
订货号	1208940000
类型	CLI R 1-12 RT TRIP
GTIN (EAN)	4032248990337
数量	10 items

CLI R 1-12 RT TRIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

宽度	4.2 mm	宽度 (英寸)	0.1654 inch
净重	1.9 g		

温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印方向	水平	打印类型	客户定制
打印工艺	热成型	类型	MultiPack
宽度	4.2 mm	阻燃等级符合	UL 94
最大工作温度	80 °C	V-0	
颜色编码	根据客户需求	最小工作温度	-30 °C
基础材料	PVC, 软的, 无镉	卤素	是
打印标志	混合字符	打印颜色	黑色
工作温度范围	-30...80 °C	每包装数量	5

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	4 mm ²
最小压接面积	1.5 mm ²	最大电缆外径	5 mm
最小电缆外径	2.5 mm	导线外径	2.5 - 5 mm
导线压接面积	1.5 - 4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		