

## HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none
订货号	<a href="#">1209200000</a>
类型	HDC 16B ADBO
GTIN (EAN)	4008190871130
数量	1 items

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	115 mm	深度 (英寸)	4.5275 inch
高度	47 mm	高度 (英寸)	1.8504 inch
宽度	77 mm	宽度 (英寸)	3.0315 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	103 mm
净重	178 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	紫外	
化学抵抗力	不稳定	
材料	臭氧	
化学抵抗力	不稳定	

HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	提示 防护级别	带此类盖板的防护等级： IP20
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢

尺寸大小

孔距 A2	103 mm	进线	不
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	47 mm
外壳总长	93 mm	外壳高度B	29 mm
底座高度 B1	5 mm		

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	none
插头/插座/盖板	下部 底座	罩盖	无盖板
两侧输入电缆数量	0	罩盖设计	带罩盖的
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 加高
类型	标准	安装尺寸	6
进线	不	型号	扩展 (运行)
机罩设计	十字托架	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
适用于 ModuPlug®	是		


重要注意事项

产品信息	安装外壳时, 请确保正确放置平垫圈。
------	--------------------

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

图纸



HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16B DODQ 2QB	版本
订货号	<a href="#">1009090000</a>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4032248713837	
数量	1 ST	