

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPMS Ex (防爆堵头, 黄铜), 插头, 直. M 20, 12 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1210900000
类型	VP M20 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992263
数量	50 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VP-HEX M20-EX W

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
长度	15 mm	长度 (英寸)	0.5906 inch
直径	20 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	11 mm	净重	30.52 g

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

电缆接头认证号

标识	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	电缆接头认证编号 (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----	-----------------------------------	-----------------	----------------------

通用参数

O 型圈	NBR	硅胶	无
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	23 mm	防护等级	IP54, IP64, IP68
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封圈直径	20.00 mm
螺纹 (外部)	M 20	螺纹长度	12 mm
螺帽最大扭矩	6.90 Nm	支撑螺丝最大扭矩	23.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	11.50 Nm	螺帽最小扭矩	4.60 Nm

分类


ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M20 MS	版本
订货号	1737000000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 20, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956479	
数量	100 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M20-NP	版本
订货号	1736240000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 20, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956035	
数量	50 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M20-PO	版本
订货号	1777940000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 20, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158201	
数量	100 ST	