

VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPMS Ex (防爆堵头, 黄铜), 插头, 直. M 50, 15 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1210940000
类型	VP M50 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992393
数量	5 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	VP-HEX M50-EX W

VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
长度	20 mm	长度 (英寸)	0.7874 inch
直径	50 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	14 mm	净重	194 g

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

电缆接头认证号


标识	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	电缆接头认证编号 (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----	-----------------------------------	-----------------	----------------------

通用参数

O 型圈	NBR	硅胶	无
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	58 mm	防护等级	IP54, IP64, IP68
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封圈直径	50.00 mm
螺纹 (外部)	M 50	螺纹长度	15 mm
螺帽最大扭矩	16.20 Nm	支撑螺丝最大扭矩	54.00 Nm
支撑螺丝最小扭力	27.00 Nm	螺帽最小扭矩	10.80 Nm

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M50 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M50 MS	版本
订货号	1737040000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 50, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956516	
数量	25 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M50-NP	版本
订货号	1736280000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 50, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956073	
数量	20 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M50-PO	版本
订货号	1777980000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 50, 聚乙烯胶
GTIN (EAN)	4032248158249	
数量	50 ST	