

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定,普通高度, 标准
订货号	<u>1213900000</u>
类型	HDC 24B ALU
GTIN (EAN)	4008190176303
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	29.3 mm	高度 (英寸)	1.1535 inch
宽度	74.4 mm	宽度 (英寸)	2.9291 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	130 mm
	177 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	dda3647412f	
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无

不稳定

化学抵抗力

编制日期 08.11.2025 03:17:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

锁定元件材料	不锈钢		
尺寸大小			
孔距 A2	130 mm	外壳宽度 C	43 mm
插座宽度 C1	47 mm	外壳总长	120 mm
外壳高度B	29 mm	底座高度 B1	5 mm
运行			
4.2. /任应 /关忙	工业产品		T 米化
插头/插座/盖板	下部 底座	罩盖	无盖板 岩郊绿宝 英语高度
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	端部锁定,普通高度
类型 	标准	安装尺寸	8
型号 	扩展 (运行)	机罩设计	长托架
密封 BG	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	8	适用于 ModuPlug®	是
重要注意事项			
产品信息	安装外壳时,请确保正	- 确放置平热器	
分类	ZAZ/I JURI S, KINIDAL		
T 文			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
	EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000437 EC000437
ETIM 6.0			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000437 EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 27-44-02-02
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

XXL插头外壳,侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

数量

类型 HDC 64D TSLU 1M50G 订货号 <u>1111150000</u> GTIN (EAN) 4032248100118

4032248100118 1 ST 版本

HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外

壳,端部锁定,普通高度,标准,电缆接头尺寸: M 50

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

四円り火!	以心	
类型	HDC 24B TSLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1662390000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418915	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSLU 1PG29G	版本
订货号	1662410000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418939	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1PG21G	版本
订货号	1662470000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190418991	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1PG29G	版本
订货号	1662490000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419011	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1M32G	版本
订货号	<u>1786810000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248204052	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

目录日期 / 图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC 24B TSLU 1M32G	版本
订货号	<u>1787790000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205233	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TSLU 1M25G	版本
订货号	<u>1787800000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248205240	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 64D TSLU 1M40G	版本
订货号	1804610000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248267538	壳, 端部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	

XXL插头外壳,顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 64D TOLU 1M50G	版本
订货号	<u>1111170000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4032248100125	壳,端部锁定,普通高度,标准,电缆接头尺寸: M 50
数量	1 ST	

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 24B TOLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1662540000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外
GTIN (EAN)	4008190419066	壳, 端部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 24B TOLU 1PG29G	版本
类型 订货号	HDC 24B TOLU 1PG29G 1662550000	版本 HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外

编制日期 08.11.2025 03:17:45 MEZ

数据信息页

HDC 24B ALU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件