

HDC 06B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



对于规格 3、4、6 和 8，提供运输防护盖。可以与 IP65/ IP66 标准外壳一起使用。运输防护盖的防护等级为 IP20，安装方便。可以用在所有外壳底部、附加外壳和底座壳上。可以将一根系索（不含）穿过一个内置的吊眼。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 护罩
订货号	1215900000
类型	HDC 06B DC
GTIN (EAN)	4050118000054
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
长度	62 mm	长度 (英寸)	2.4409 inch
净重	6.42 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装尺寸	3	颜色编码	白色, 透明
防护等级	IP20	基础材料	聚丙烯
BG	3		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸

