

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

| 版本         | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准 |
|------------|---|
| 订货号        | <u>1217800000</u>   |
| 类型         | HDC 32B ABU   |
| GTIN (EAN) | 4008190148393   |
| 数量         | 1 items   |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

MAMID 认证



| ROHS                  | 一致           |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | <u>UL 网站</u> |
| cURus 证书号             | E92202       |

#### 尺寸和重量

| 高度             | 38 mm | 高度 (英寸) | 1.4961 inch |
|----------------|-------|---------|-------------|
| 宽度             | 97 mm | 宽度 (英寸) | 3.8189 inch |
| 安装尺寸 - 高度      | 65 mm | 安装宽度    | 110 mm      |
| <del>净</del> 重 | 276 g |         |             |

#### 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

#### 环保产品合规

| RoHS 合规状态  | 合规,无例外                    |  |  |  |
|------------|---------------------------|--|--|--|
| REACH SVHC | •                         | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |  |  |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0 | dda3647412f                                    |  |  |
| 化学抵抗力      | 材料                        | 丙酮   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有条件的耐受性  |  |  |
|            | 材料                        | 钻孔油  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 柴油   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 乙醇   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 传动油  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 液压油  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 冷却剂  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 石油挥发油  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 汗液   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 高级汽油   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有条件的耐受性  |  |  |
|            | 材料                        | 水  |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 有耐受性   |  |  |
|            | 材料                        | 紫外   |  |  |
|            | 化学抵抗力                     | 不稳定  |  |  |
|            | 材料                        | 臭氧   |  |  |
|            |                           |  |  |  |

#### 通用参数

| 拧紧力矩矩 | 2 Nm | 外壳基本材料 | 铸铝          |
|-------|------|--------|-------------|
| 表面处理  | 粉末涂层 | 防护等级   | IP65, 插接状态下 |

不稳定

化学抵抗力

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| EMC 外壳      | 无           | 锁定元件材料        | 不锈钢         |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 尺寸大小        |             |               |             |
|             | <u>'</u>    |               |             |
| 孔距 A2       | 110 mm      | 外壳宽度 C        | 82.5 mm     |
| 插座宽度 C1     | 89 mm       | <br>外壳总长      | 94 mm       |
| 外壳高度B       | 38 mm       | 底座高度 B1       | 7 mm        |
| 运行          |             |               |             |
| 插头/插座/盖板    | 下部 底座       |               | 2 Nm        |
| 外壳设计        | 穿体式插座外壳     | 锁定系统设计        | 侧面锁定,普通高度   |
| 类型          | 标准          |               | 10          |
| 型号          | 扩展 (运行)     | <br>机罩设计      | 十字托架        |
| 密封          | NBR         | <br>颜色 (RAL)  | RAL 7035    |
| BG          | 10          | 适用于 ModuPlug® | 是           |
| 分类          |             |               |             |
|             |             |               |             |
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0      | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0      | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0    | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0   | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0   | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0   | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |               |             |

## 数据信息页

### **HDC 32B ABU**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

| 类型         | HDC 32B TSBU 1PG29G              | 版本  |
|------------|----------------------------------|---|
| 订货号        | <u>1666840000</u>                | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头       |
| GTIN (EAN) | 4008190424046                    | 外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29                      |
| 数量         | 1 ST                             |   |
|            |                                  |   |
| 类型         | HDC 32B TSBU 1M32G               | 版本  |
| 类型<br>订货号  | HDC 32B TSBU 1M32G<br>1788400000 | 版本<br>HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头 |
|            |                                  |   |

#### 插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

| 类型         | HDC 32B TOBU 1M40G  | 版本  |  |
|------------|---------------------|---|--|
| 订货号        | <u>1221070000</u>   | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头外壳, 顶部 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248998180       | 进线, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40                 |  |
| 数量         | 1 ST                |   |  |
| 类型         | HDC 32B TOBU 1PG29G | 版本  |  |
| 订货号        | <u>1666870000</u>   | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190424077       | 外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29                |  |
| 数量         | 1 ST                |   |  |
| 类型         | HDC 32B TOBU 1M32G  | 版本  |  |
| 订货号        | <u>1788430000</u>   | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248205967       | 外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32                 |  |
| 数量         | 1 ST                |   |  |

5 目录日期 / 图纸

## 数据信息页

#### **HDC 32B ABU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### 防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

#### 通用订货数据

数量

类型 HDC 32B DODQ 4BO 订货号 <u>1165790000</u> GTIN (EAN) 4032248964512

1 ST

版本

HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面

锁定,普通高度,标准