

HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准
订货号	1217800000
类型	HDC 32B ABU
GTIN (EAN)	4008190148393
数量	1 items

HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	97 mm	宽度 (英寸)	3.8189 inch
安装尺寸 - 高度	65 mm	安装宽度	110 mm
净重	276 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

化学抵抗力	材料	丙酮
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	材料	钻孔油
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	材料	柴油
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	乙醇	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	传动油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	液压油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	冷却剂	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	石油挥发油	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	汗液	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	高级汽油	
化学抵抗力	材料	有条件的耐受性
材料	水	
化学抵抗力	材料	有耐受性
材料	紫外	
化学抵抗力	材料	不稳定
材料	臭氧	
化学抵抗力	材料	不稳定

通用参数

拧紧力矩矩	2 Nm	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下

HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据


EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢
尺寸大小			
孔距 A2	110 mm	进线	不
外壳宽度 C	82.5 mm	插座宽度 C1	89 mm
外壳总长	94 mm	外壳高度 B	38 mm
底座高度 B1	7 mm		
运行			
电缆螺旋连接, 数量	0	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	拧紧力矩	2 Nm
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	穿体式插座外壳
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	10	进线	不
型号	扩展 (运行)	机罩设计	十字托架
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	10	适用于 ModuPlug®	是
分类			
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

插头外壳 侧面进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B TSBU 1PG29G	版本
订货号	1666840000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头
GTIN (EAN)	4008190424046	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TSBU 1M32G	版本
订货号	1788400000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 插头
GTIN (EAN)	4032248205936	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

插头外壳 顶部进线



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B TOBU 1M40G	版本
订货号	1221070000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头外壳, 顶部
GTIN (EAN)	4032248998180	进线, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 40
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TOBU 1PG29G	版本
订货号	1666870000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头
GTIN (EAN)	4008190424077	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 29
数量	1 ST	
类型	HDC 32B TOBU 1M32G	版本
订货号	1788430000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头
GTIN (EAN)	4032248205967	外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32
数量	1 ST	

HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 32B DODQ 4BO	版本
订货号	1165790000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面
GTIN (EAN)	4032248964512	锁定, 普通高度, 标准
数量	1 ST	