

**VP-HEX M32-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

**通用订货数据**

版本	VP-HEX (Klippon Ex 六角头堵头), 插头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<a href="#">1218970000</a>
类型	VP-HEX M32-EX W
GTIN (EAN)	4050118075595
数量	12 items

**VP-HEX M32-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	44 mm	宽度 (英寸)	1.7323 inch
长度	21 mm	长度 (英寸)	0.8268 inch
直径	32 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	91 g

**温度**

工作温度 -50 °C...120 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

**电缆接头认证号**

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEx 证书号	IECExTPS16.0004X		

**通用参数**

O型圈	硅胶	拧紧力矩	65 Nm
硅胶	是	螺距	1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
抗冲击力	7.00 J	AF 尺寸	1 AF 1
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	M 32
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封圈直径	32.00 mm
螺纹 (外部)	M 32 x 1.5	螺纹长度	16 mm
防爆类型	Ex d-隔爆, Ex e-增安	安装指导	参见安装指南

**分类**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VP-HEX M32-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**黄铜锁紧螺母，镀镍板**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	SKMU M32 MS	版本
订货号	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956493	
数量	100 ST	

**不锈钢锁紧螺母，自然表面处理**

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

类型	SKMUS M32-W	版本
订货号	<a href="#">1185710000</a>	SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢
GTIN (EAN)	4050118233759	1.4404
数量	144 ST	