VPS-HEX M32-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时 具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	VP-HEX(Klippon Ex 六角头堵头), 插头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<u>1219050000</u>
类型	VPS-HEX M32-EX W
GTIN (EAN)	4050118233711
数量	12 items

VPS-HEX M32-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批	
MAMID 认证	/



ROHS	一致

尺寸和重量

高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	44 mm	 宽度 (英寸)	1.7323 inch
长度	21 mm	 长度 (英寸)	0.8268 inch
直径	32 mm	 最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm		84 g

温度

工作温度	-50 °C120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	

电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

通用参数

O 型圏	硅胶	拧紧力矩矩	65 Nm
<u>硅胶</u>	 是		1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
抗冲击力	7.00 J	AF 尺寸 1	40 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	M 32
基础材料	不锈钢 1.4404	密封圈直径	32.00 mm
螺纹 (外部)	M 32 x 1.5	螺纹长度	16 mm
防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05

目录日期/图纸 2

数据信息页

VPS-HEX M32-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-14-08-05

VPS-HEX M32-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMUS M32-W 版本 订货号

1185710000

GTIN (EAN) 4050118233759

数量 144 ST SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢

1.4404

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

GTIN (EAN)

类型 GWDR M32-W 订货号 1185630000

4050118078329

160 ST 数量

版本

封闭式, M 32, 尼龙 6