

**VPS-HEX M50-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VP 系列止流塞可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

**通用订货数据**

版本	VP-HEX (Klippon Ex 六角头堵头) , 插头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, 不锈钢 1.4404
订货号	<a href="#">1219070000</a>
类型	VPS-HEX M50-EX W
GTIN (EAN)	4050118237054
数量	6 items

VPS-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	66 mm	宽度 (英寸)	2.5984 inch
长度	22 mm	长度 (英寸)	0.8661 inch
直径	50 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	199.64 g

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		

通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩	100 Nm
硅胶	是	螺距	1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
抗冲击力	7.00 J	AF 尺寸 1	60 mm
防护等级	IP66, IP68	电缆接头	M 50
基础材料	不锈钢 1.4404	密封圈直径	50.00 mm
螺纹 (外部)	M 50 x 1.5	螺纹长度	16 mm
防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VPS-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

不锈钢锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMUS M50-W	版本	
订货号	<a href="#">1185730000</a>	SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 50, 5.3 mm, 不锈钢	
GTIN (EAN)	4050118233773	1.4404	
数量	30 ST		

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M50-W	版本	
订货号	<a href="#">1185650000</a>	封闭式, M 50, 尼龙 6	
GTIN (EAN)	4050118078312		
数量	25 ST		