


SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插图类似

D-SERIES DRW/DRH继电器的底座

- 多达3个转换器触点
- 螺钉联接

通用订货数据

版本	D-SERIES DRW / DRH, 继电器底座, 触点数量: 3, 转换触点, 持续电流: 16 A, 螺钉联接
订货号	1220250000
类型	SPW ECO 3CO
GTIN (EAN)	4032248100101
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证

ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E312083

尺寸和重量

深	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	92.1 mm	高度 (英寸)	3.626 inch
宽度	38.7 mm	宽度 (英寸)	1.5236 inch
净重	64.1 g		

温度

存储温度	-40 °C...60 °C	环境温度	-40 °C...60 °C
工作温度		湿度	5...85% 相对湿度, 无凝结

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号 E312083

负载侧

额定开关电压	500 V AC	持续电流	16 A
最大开关电压, 交流	500 V	触点类型	3 CO contact

基本信息

安装导轨已装备	TS 35		
颜色编码	黑色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-2	
	组件	安装脚	
	UL94阻燃等级	HB	
	组件	固定夹	
	UL94阻燃等级	HB	

绝缘设计

额定电压	500 V	污染等级	2
过压等级	II	绝缘材料组	IIIb
控制端 - 负载端间的耐压强度	4kVeff / 1min	相邻触点的介电强度	4kVeff / 1min
抗冲击耐压	7.3 kV (1.2/50 μs)	防护等级	IP10

SPW ECO 3C0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

详细标准及认证情况

cURus 证书号 E312083

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	1.2 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	4 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	4 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	4 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm ²
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN0.5 mm ² 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN2.5 mm ² 46228-1)	
导线连接	M4 叉形接线片 (绝缘)	螺丝刀口尺寸	Gr. PH2

重要注意事项

产品信息 针对该插座, 横联件不可用。针对该插座, 标识牌不可用。

分类

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		


SPW ECO 3C0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

接线图



Graph



Dimensional drawing

Dimensional drawing

SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

保护模块



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

类型	RIM 5 6/230VAC	版本
订货号	1174670000	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 6...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248971312	
数量	10 ST	
类型	RIM 5 6/230VDC	版本
订货号	1174650000	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V DC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248971305	
数量	10 ST	

固定夹



D-SERIES DRW/DRH继电器的固定夹

- 金属固定夹

通用订货数据

类型	DRW/DRH CLIP M	版本
订货号	1220260000	D-SERIES DRW / DRH, 固定夹
GTIN (EAN)	4032248999576	
数量	10 ST	

十字槽螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDIK SLIM PH2 X 100	版本
订货号	2749660000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
数量	1 ST	

十字螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH2 X 100	版本
订货号	2749900000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
数量	1 ST	
类型	SDK PH2 X 100	版本
订货号	2749420000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 6 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
GTIN (EAN)	4050118895643	
数量	1 ST	