

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含SC 插芯

### 通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 单模
订货号	<a href="#">1221020000</a>
类型	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
数量	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	37 mm	深度 (英寸)	1.4567 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	63.7 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	镀锌
防护等级	IP67	插拔次数	500
光纤类型	单模	插入损耗	≤ 0.5 dB
端口 1	SCRJ	端口 2	SCRJ
回流损失 (衰减)	≥ 40 dB		

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
-------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	<a href="#">1965700000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		