

IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 空外壳

通用订货数据

版本	空接线箱, 法兰外壳, 类型 1 符合 IEC 61076-3-106, IP67
订货号	1221030000
类型	IE-BHD-V01M-SCA
GTIN (EAN)	4050118003956
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	27 mm	深度 (英寸)	1.063 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	56.4 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	镀锌
安装方式	4 螺丝, 中央螺母	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准



连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1	证书号 (cULus)	E316369
-------	------------------------	-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

安装开孔

分解图纸



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

使用中心螺栓连接时的壁厚