ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式
订货号	<u>1221520000</u>
类型	ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR
GTIN (EAN)	4050118005066
数量	40 items



ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
DOLLO	Σh			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch	
高度	6.6 mm	高度 (英寸)	0.2598 inch	
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch	
净重	0.33 g			
工作温度类用	40, 100 %			
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
产品碳足迹				
	1 1 1 2 1 1 2		<u> </u>	
CE113X3/II				
打印工艺	MC-激光			
类型				
宽度	20 mm			
阻燃等级符合 UL 94	V-2			
最大工作温度	100 °C			
最小工作温度	-40 °C			
颜色编码	根据客户需求			
卤素	不			
基础材料	PA 66			
打印标志	需要 M-Print PRO 文件			
每个包装单元的标记号数量	供电形式 MultiCard			
适用的打印机	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2			
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers			
工作温度范围	-40100 °C			
应用/制造商	BHZ, ACT 20			
设备标记号				
卤素	不			
	۱۲			
分类 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
FCL ACC 15.0	27 20 11 04			

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

27-28-11-04