

## FTA-C300-32DIOHV-S


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于 Honeywell C300 IOTA 的数字输入/输出直接接口 FTA

用于联接 Honeywell C300 IOTAS 的无源接口 (FTA)

- 清晰标识：FTA 和 IOTA 上相同的联接器和位置
- 指示灯 (LED) 显示开关位置
- 每个通道都有熔断器保护装置 (可选)
- 螺钉或弹片联接

## 通用订货数据

版本	接口, RS
订货号	<a href="#">1221550000</a>
类型	FTA-C300-32DIOHV-S
GTIN (EAN)	4050118005103
数量	1 items

## FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
UR 证书号 E141197

## 尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	216 mm	宽度 (英寸)	8.5039 inch
净重	403 g		

## 温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

## 额定数据 UL

额定电流 I <sub>N</sub>	1 A	最小 UL 工作温度	0 °C
最大 UL 工作温度	25 °C	额定电压 U <sub>N</sub>	250 V AC
额定电压 (直流) U <sub>N</sub> (电源)	24 V	额定电流 (电源)	0.63 A
保险丝额定电流 (电源)	0.63 A		

## 通用参数

每个通道的LED状态显示	不	测试点类型	否
通过通道保险	否	供电电压LED状态	黄色
电源熔丝	630 mA		

## 联接参数

控制侧的接口	SLDV-THR 5.08
--------	---------------

## 测量数据

工作电压	≤ 250 V AC	每个通道的最大电流	1 A
------	------------	-----------	-----

## 绝缘参数 (EN50178)

额定电压	<250 V AC	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2 kV
隔离测试交流电压	1.2 kV		

**FTA-C300-32DIOHV-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

现场接线

最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>
--------	-------------------	--------	----------------------

供电

最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>	最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>
--------	----------------------	--------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com

