数据信息页

FTA-C300-32DO-LD-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

用于 Honeywell C300 IOTA 的数字输入/输出直接接口FTA 用于联接 Honeywell C300 IOTAS 的无源接口(FTA)

- 清晰标识: FTA 和 IOTA 上相同的联接器和位置
- 指示灯(LED)显示开关位置
- 每个通道都有熔断器保护装置(可选)
- 螺钉或弹片联接

通用订货数据

订货号	1221590000
类型	FTA-C300-32D0-LD-S
GTIN (EAN)	4050118005097
数量	1 items

FTA-C300-32DO-LD-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.13 mm²

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批			
 MAMID 认证			
ROHS	一致		
JL File Number Search			
JR 证书号	E141197		
	<u> </u>		
くり作主里			
₹	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	87 mm	 高度 (英寸)	3.4252 inch
記度	216 mm	 宽度 (英寸)	8.5039 inch
争重	410 g		
温度			
字储温度	-4060 °C	工作温度	-2550 °C
^{于唱///} /////////////////////////////////		土 I F /皿/又	2330 0
小木, 四口戏:			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
CIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e		
页定数据 UL			
预定电流 IN	1 A	最小 UL 工作温度	0 °C
最大 UL 工作温度	25 °C	额定电压 UN	24 V DC
颁定电压(直流)UN (电源)	24 V	额定电流(电源)	5 A
R险丝额定电流(电源)	5 A		1
通用参数			
5人语道的150米太月子	43.42	河(子 上 米 开)	不
每个通道的LED状态显示 通过通道保险	绿色 否	 供电电压LED状态	
型2. 通过			
*****			1
空制侧的接口	SLDV-THR 5.08		
	3LDV-1Hh 5.06		
则量数据 ————————————————————————————————————			<u> </u>
工作电压	24 DC ±10 %	每个通道的最大电流	1 A
色缘参数 (EN50178)			
预定电压 预定电压	<50 V AC	过压等级	III
^{談定 电压} 亏染等级	2		0.8 kV
7米等级 最高测试交流电压	0.35 kV	INV. LEPTENKI IM	U.U KV
	5.55 M.		
见场接线			

最大压接面积

目录日期/图纸 2

最小压接面积

6 mm²

FTA-C300-32DO-LD-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

供电 ————————————————————————————————————			
最小压接面积	0.13 mm²	最大压接面积	6 mm²
分类			
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

数据信息页

图纸

FTA-C300-32DO-LD-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com