


FTA-C300-32DO-LD-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于 Honeywell C300 IOTA 的数字输入/输出直接接口FTA

用于联接 Honeywell C300 IOTAS 的无源接口 (FTA)

- 清晰标识：FTA 和 IOTA 上相同的联接器和位置
- 指示灯 (LED) 显示开关位置
- 每个通道都有熔断器保护装置 (可选)
- 螺钉或弹片联接

通用订货数据

订货号	1221590000
类型	FTA-C300-32DO-LD-S
GTIN (EAN)	4050118005097
数量	1 items

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E141197

尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	216 mm	宽度 (英寸)	8.5039 inch
净重	410 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

额定数据 UL

额定电流 I _N	1 A	最小 UL 工作温度	0 °C
最大 UL 工作温度	25 °C	额定电压 U _N	24 V DC
额定电压 (直流) U _N (电源)	24 V	额定电流 (电源)	5 A
保险丝额定电流 (电源)	5 A		

通用参数

每个通道的LED状态显示	绿色	测试点类型	否
通过通道保险	否	供电电压LED状态	黄色
电源熔丝	5 A		

联接参数

控制侧的接口	SLDV-THR 5.08
--------	---------------

测量数据

工作电压	24 DC ± 10 %	每个通道的最大电流	1 A
------	--------------	-----------	-----

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	<50 V AC	过压等级	III
污染等级	2	脉冲电压测试	0.8 kV
隔离测试交流电压	0.35 kV		

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

现场接线

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	0.13 mm ²
--------	-------------------	--------	----------------------

供电

最小压接面积	0.13 mm ²	最大压接面积	6 mm ²
--------	----------------------	--------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

