

CTF PV WM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

版本	光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸
订货号	1222870000
类型	CTF PV WM4
GTIN (EAN)	4050118006254
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	745 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	用于魏德米勒光伏触点 WM4, MC4 多触点, 赫斯曼SunCon 及结构相同的插头的压接钳	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	管状端头 最小横截面	2.5 mm ²
------------	-------------------	------------	---------------------

触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	2.5 mm ²		

重要注意事项

产品信息	用于光伏接头的压接工具 <ul style="list-style-type: none"> • 限位机构用于精准压接 • 误操作时带释放功能 • 精准的压接定位器 • 用于魏德米勒 WM4 光伏型连接器及类似插头 • 用于Multi-Contact MC4 1.5mm²-6 mm²规格及类似插头 • 用于Hirschmann SunCon 4mm² 及类似插头 		
------	---	--	--

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸



Type 4 socket



Type 4 pin

应用举例



备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	ERTE GRIFFE CTO	版本
订货号	1121010000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4032248902118	
数量	1 ST	