

CTF PV WM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸 |
| 订货号 | 1222870000 |
| 类型 | CTF PV WM4 |
| GTIN (EAN) | 4050118006254 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 宽度 | 250 mm | 宽度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 净重 | 745 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|---|----|-------------|
| 物品描述 | 用于魏德米勒光伏触点 WM4, MC4 多触点, 赫斯曼SunCon 及结构相同的插头的压接钳 | 类型 | 机械的, 压模不可拆卸 |
|------|---|----|-------------|

压接工具数据

| | | | |
|------------|-------------------|------------|---------------------|
| 管状端头 最大横截面 | 6 mm ² | 管状端头 最小横截面 | 2.5 mm ² |
|------------|-------------------|------------|---------------------|

触点描述

| | | | |
|--------|---------------------|----------|-------------------|
| 插针类型 | F- 插头 / - 插套 | 压接范围, 最大 | 6 mm ² |
| 最小压接面积 | 2.5 mm ² | | |

重要注意事项

| | |
|------|---|
| 产品信息 | 用于光伏接头的压接工具 <ul style="list-style-type: none"> • 限位机构用于精准压接 • 误操作时带释放功能 • 精准的压接定位器 • 用于魏德米勒 WM4 光伏型连接器及类似插头 • 用于Multi-Contact MC4 1.5mm²-6 mm²规格及类似插头 • 用于Hirschmann SunCon 4mm² 及类似插头 |
|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

图纸



Type 4 socket



Type 4 pin

应用举例



备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型 | ERTE GRIFFE CTO | 版本 |
| 订货号 | 1121010000 | 压接工具, 备用件 |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| 数量 | 1 ST | |