

**SAIE-M12B-8S2.0U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, M12, 孔式 直, PG 9, 回路数: 8, 2 m
订货号	<a href="#">1223650000</a>
类型	SAIE-M12B-8S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118007305
数量	1 items

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 111.76 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

电缆技术参数

电缆长度 2 m 护套颜色 黑色  
PE 功能 无 芯线横截面积 0.25 mm<sup>2</sup>  
股线 / 电缆长度 2 m 回路数 8

技术资料 可定制接插件

回路数 8 编码 A 编码  
插针镀层 镀金的 联接类型 插座  
外壳基本材料 铸锌, 经镀镍处理的 额定电压 30 V  
额定电流 2 A 防护等级 IP68  
电缆接头 PG 9 额定电流 4A (5回路)/ 2A (8回路)  
外壳温度范围 -5 ... +70 °C

分类

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570  
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03  
ECLASS 15.0 27-44-01-03

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com

接线图



插针分配方案

