

**SAIE-M12B-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, M12, 孔式直, PG 9, 回路数: 8, 0.5 m
订货号	<a href="#">1223650050</a>
类型	SAIE-M12B-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145700
数量	1 items

## SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	44 g
----	------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## 电缆技术参数

电缆长度	0.5 m	护套颜色	黑色
PE 功能	无	芯线横截面积	0.25 mm <sup>2</sup>
股线 / 电缆长度	0.5 m	回路数	8

## 技术资料 可定制接插件

回路数	8	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	连接类型	插座
外壳基本材料	镀锌, 经镀镍处理的	额定电压	30 V
额定电流	2 A	防护等级	IP68
电缆接头	PG 9	额定电流	4A (5回路) / 2A (8回路)
外壳温度范围	-5 ... +70 °C		

## 分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12B-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**接线图**



**插针分配方案**

