


SAI-M23-SE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 版本 | Sensor/Actuator plug-in connector |
| 订货号 | 1224430000 |
| 类型 | SAI-M23-SE-19-F-PE |
| GTIN (EAN) | 4050118008081 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E344862 |

尺寸和重量

| | |
|----|---------|
| 净重 | 11.44 g |
|----|---------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 回路数 | 19 | 编码 | 无 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 焊接 |
| 外壳基本材料 | 热塑聚酰胺 PA 6, PBT | 触点材料 | 铜锌合金 |
| 额定电压 | 100 V | 额定电流 | 8 A |
| 插拔次数 | > 1000 | 污染等级 | 3 |
| 端头类型 | 公头 | 连接点截面积, 最大值 | 1.5 mm ² |
| 连接点截面积, 最小值 | 0.08 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

SAI-M23-SE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

