


SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品，请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 2, 100 m, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 是
订货号	1232630000
类型	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
GTIN (EAN)	4050118016505
数量	100 M

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	68.7 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m	护套颜色	蓝 (RAL 5015)
适用于拖曳电缆	无	芯线横截面积	1 mm ²
接线数量	2	带屏蔽	是
卤素	是	绝缘	PE
最小弯曲半径, 可变	8 倍电缆直径	最小弯曲半径, 固定	8 倍电缆直径
护套材料	PVC	电缆长度可配置	无
混合型电缆	无	辐照交联	无
防焊接火花	无	集成排流线	无
颜色编码	红色, 绿色	静止时的温度范围	-30...80 °C
耐焊珠高温	无	移动中的温度范围	-5...60 °C
回路数	2	外径	8 mm ± 0.4 mm

电缆电气属性

绝缘电阻	108 Ω	目录册	其他
------	-------	-----	----

电缆的机械和材料属性

卤素	是
----	---

电缆结构

护套颜色	蓝 (RAL 5015)	接线数量	2
绝缘	PE	护套材料	PVC
颜色编码	红色, 绿色		

分类

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		