

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品，请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 2, 100 m, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 是
订货号	1232640000
类型	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
数量	100 M

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 77.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	无	芯线横截面积	1 mm ²
接线数量	2	带屏蔽	是
卤素	是	绝缘	PE
最小弯曲半径, 可变	8 倍电缆直径	最小弯曲半径, 固定	8 倍电缆直径
护套材料	PVC	电缆长度可配置	无
混合型电缆	无	辐照交联	无
防焊接火花	无	颜色编码	红色, 绿色
静止时的温度范围	-30...80 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-5...60 °C	回路数	2
外径	8 mm ± 0.4 mm		

电缆电气属性

绝缘电阻 108 Ω 目录册 其他

电缆的机械和材料属性

卤素 是

电缆结构

护套颜色	黑色	接线数量	2
绝缘	PE	护套材料	PVC
颜色编码	红色, 绿色		

分类

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		