



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色

通用订货数据

版本	系统电缆, M12 D 编码 - 法兰, 打开的, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
订货号	<u>1234770015</u>
类型	IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118019346
数量	1 items

Weidmüller **3**

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
V. 曲	1.5 m	と帝 /学士/	59.0551 inch
<u>长度</u> 净重	1.5 m	长度 (英寸)	59.055 i inch
	107.3 g		-
温度 			
存储温度	-50 °C70 °C	工作温度	-40 °C70 °C
安装温度	-20 °C60 °C	工17/皿/文	40 070 0
环保产品合规			
- I N/\ HH II \\			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860k	o-dc475a6ec24a	
右插头			
任以 <i>十</i>	力力尼松光		
插头,右	自由导线端		
左插头			
插头,左	M12, D-编码, IP67, 孔式端		
	头, 笔直, 法兰, 塑料, 带屏蔽		
电缆电气属性	,		
目录册	Cat.5 (ISO/IEC 11801) /		
	Cat.5e (TIA T568-B)		
电缆的机械和材料属性			
卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标	最小弯曲半径,多次	15 x 电缆直径
凶糸	光図, 行占IEC 60754-2例 准	取小弓曲干住,多从	IOX 电级且任
最小弯曲半径,单次	5 *直径	阻燃性	Yes
电缆结构			
1.1. 	/= (P.A. 00.40)	+1-7-10	
护套颜色	绿(RAL 6018) 360度;屏蔽触点	截面积 444 # # # #	4*AWG 22/7 - 0.32 mm ² 1.5 mm
<u>屏蔽</u> 最大护套直径		绝缘横截面 护套材料	PUR
	0.7 111111	3) 4 3/3/14	1011
分类 			<u> </u>
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸


接线图 尺寸图

		M12
	yellow	_ 1
	white	- 2
	orange	- Z - 3
	blue	- 3
_	10.0.0	- 4



Hexagon nut enclosed loosely

尺寸图



with through hole

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

类型	AM 12	版本
订货号	9030060000	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	
类型	IE-CST	版本
类型 订货号	IE-CST 9204350000	版本工具, 剥线工具

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安 装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

4

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
类型 订货号	TM-I 18 MC NE WS 1718431044	版本 TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色