

**EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****用于保存和加载设备配置的模块**

- 恢复设置简单，减少设备更换引起的系统停工时间
- 可以在设备重启后自动加载已保存的配置
- 紧凑耐用型设计
- 可与所有的魏德米勒管理型交换机和工业 WLAN 设备组合使用

**通用订货数据**

版本	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
订货号	<a href="#">1241430000</a>
类型	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
数量	1 items

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

深	97 mm	深度 (英寸)	3.8189 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	32.5 mm	宽度 (英寸)	1.2795 inch
净重	50 g		

## 温度

存储温度	-20 °C...70 °C	工作温度	0 °C...60 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## EMC 认证

EMC 标准	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
--------	---

## 保修

质保期	5年
-----	----

## 机械结构

电缆长度	0.35 m	固定类型	M4-螺钉 (< 4 mm)
外壳基本材料	PVC 模铸	防护等级	I

## 环境条件

最高操作温度	60 °C	最低操作温度	0 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)	最高存放温度	70 °C
最低存放温度.	-20 °C		

## 电源

联接类型	RJ45-Port, RS232
------	------------------

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 技术数据

#### 分类

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		