

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





- 支持 DDM(数字诊断监控)
- 符合 IEEE 802.3z 标准(千兆以太网 SFP)
- 符合 IEEE 802.3u 标准(快速以太网 SFP)
- 对称 LVPECL I/O(千兆以太网 SFP)
- 对称 PECL I/O(快速以太网 SFP)
- TTL 信号检测指示器
- 运行中可插拔(热插拔)
- 1 类激光产品,符合 EN60825-1
- 适用于 Basic、Value 和 PremiumLine 交换机

通用订货数据

版本	SFP 收发器, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, 0 °C60 °C
订货号	<u>1241520000</u>
类型	IE-SFP-1GLHXLC
GTIN (EAN)	4050118029369
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

事批			
MAMID 认证		IIV	
	(E & 277	IIS LH	
ROHS			
UL File Number Search	UL 网站		
URus 证书号	E230683		
尺寸和重量			
净重 ————————————————————————————————————	36 g		
温度			
李储温度	-40 °C85 °C	工作温度	0°C60°C
_{厅哈温及}	5 至 95% (无凝结)	<u></u>	0 000 0
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロがり、行じりた 7cl		
REACH SVHC		物质 (SVHC)	
		in the state of th	
MC认证			
MC 标准	EN 55032, EN 55035	海运	DNV
安全标准	UL 62368-1, EN 62368-1, EN 60825-1		
保修			
			'
贡保期	3年		
业红收尘器柱红色粉			
光纤收发器特征参数			
·····································	1000 Mbps		
マ棚 <u>&平</u> 牧字诊断监控功能 (DDM)			
女发器类型	Singlemode		
XX 明久至 连接器类型	LC-Duplex		
·扬昭久工 ·输距离,典型	40 km		
波长	典型值	1310 nm	
	波长	TX	
	最小	1280 nm	
	最大	1340 nm	
	波长	RX	
	最小	1260 nm	
	最大	1610 nm	
接收功率	最小	-24 dBm	
	最大	-1 dBm	
	最小	-4 dBm	
דר-נחו ז	型十 二	2 dPm	

链路预算

备注

目录日期/图纸 2

3 dBm

当短距离连接单模光纤收发器时,我们建议使用衰减器,以防止收发器被过大的光功率损坏。

最大

20 dB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

接口			
以太网端口数量	1	插入式插头	Duplex-LC
机械结构			
安装方式	SFP 插槽中的插芯		
环境条件			
日 	00.00	日水足作为本	0.00
最高操作温度	60 °C		0 °C
湿度 最低存放温度	5 至 95% (无凝结) -40 ℃	最高存放温度	85 °C
电源			
电源电压	3.3 V(通过以太网交换 机)		
分类			
ETIM C O	F0001101	ETIMA 7.0	FC001101
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ETIM 10.0	EC003628	ECLASS 9.1	27-44-02-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	19-17-03-03
ECLASS 12.0	19-17-03-03	ECLASS 13.0	19-17-03-03
ECLASS 14.0	19-17-03-03	ECLASS 15.0	19-17-03-03



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

LC-Duplex



安装导轨接口,LC 双工接线设计符合 IEC 61754-20 标准

通用订货数据

类型 IE-TO-LCD-SM 版本 订货号 8947020000

GTIN (EAN) 4032248735037

数量 10 ST

安装导轨出线, 光纤, LC-Duplex, 单模, IP20