

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片









带 1 或 2 个端口的串行/以太网转换器,适用于工业自动化

- 改进后的电涌保护器,适用于串行、LAN 和供电端口
- 坚固的螺柱接线端子,适用于电源和串行转换器
- 提供级联以太网端口,简化布线
- 冗余直流电源输入
- 通过继电器输出和电子邮件发出警告
- 最小功耗

#### 通用订货数据

版本	串行/以太网转换器, 2x RJ45, 1x DB9 用于RS-232, 1x 端子块用于RS-422/485, 端口类型和数量: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C60 °C
订货号	<u>1242080000</u>
类型	IE-CS-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)	4050118030266
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证	C E CUL US	CULUS ATEX	OREANCERT CA
ROHS		Tott I Paris of the Control of the C	
UL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E141197		
证书编号 (cULusEX)	E223527		
尺寸和重量			
深	105 mm	深度 (英寸)	4.1338 inch
<u>/本</u> 高度	140 mm	<u>森及(英寸)</u> 高度(英寸)	5.5118 inch
<sub></sub>	36 mm		1.4173 inch
	475 g	见伎 (央リ)	1.4173 Inch
<del>/</del>	+70 g		
/			,
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	0°C60°C
湿度	5 至 95% (无凝结)		
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	9229992a-00b9-4096-896	2-200a7f33e289	
EMC认证			
-> 10 1 10			
防爆区域	UL/cUL, I级2 区, A、B、C和D组, ATEX2区Ex nA nC IIC T3 Gc	自由落体	符合 IEC 60068-2-32 标准
EMC 标准	FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT) 标 准, 等级 4, EN 61000-4-5 (Surge), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55035	振动	符合 IEC 60068-2-6 标准
冲击	符合 IEC 60068-2-27 标准	安全标准	UL508, EN 62368-1
MTBF			
MTBF	符合标准 工作时间(小时),最小值		(Bellcore), GB
串联通讯参数			
	DTC /CTC TA DTD /DCD	<b>油性</b> 変	50 hit/a 至 021 6 likit/a
流量控制	RTS/CTS 及 DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF	波特率	50 bit/s 至 921.6 kbit/s
奇偶性	无, 偶, 奇, 空格, 标记	结束位	1, 1.5, 2
数据位	5, 6, 7, 8		

编制日期 17.11.2025 12:49:27 MEZ

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

保修			
<b>质保期</b>	5年		
技术			
流量控制	RTS/CTS 及 DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF		
接口			
D.145 *** C	10 (100D T/V) D-1	ᄴᇊᄽᆒᇄᄥ	0. BLAF 40./400BAGE
RJ45 端口	10/100BaseT(X), 自动 MDI/MDI-X 联接	端口类型和数量	2x RJ45 10/100BASE- T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485
以太网电缆保护	1 kV (级别 2) 过压保护	串口线保护	用于所有信号的 15 KV ESD 保护,1 kV(2 级) 过压保护
RS485 数据方向控制	ADDC®(自动数据方向控制)	电磁绝缘保护	1.5 KV 内置
机械结构			
外壳基本材料	金属材质	安装方式	导轨安装
防护等级	IP30	又权万式	<b>寸</b> 机文衣
环境条件			
最高操作温度	60 °C	最低操作温度	0 °C
湿度	5 至 95% (无凝结)	最高存放温度	85 °C
最低存放温度.	-40 °C		
电源			
电源电压	24 V DC, 2 个冗余输入端		
无脉毛压 联接类型	1个可拆式 8回路接线端子		
供电电压范围	电压类型		
/·	电压,最小	12 V	
	电压,最大	48 V	
电流消耗	电压	12 V	
-0/16/13/4-6	电流	0.22 A	
	电压	24 V	
	电流	0.11 A	
可靠性		_	
告警功能	内置的蜂鸣器和实时时钟 (RTC)	在故障情况下自动重启	内置的看门狗定时器 (WDT)
 软件			
Windows Real-COM 驱动程序	Windows 95/98/ ME/NT/2000, Windows XP/2003/ Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64	配置选项	Web界面、串口 界面、Telnet 界 面、Windows Utility
网络协议	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP		

目录日期/图纸 3





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

,	١	2	4
7	Т	4	2
•	•	-	•

ETIM 6.0	EC000310	ETIM 7.0	EC000310
ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14
ECLASS 14.0	19-17-01-32	ECLASS 15.0	19-17-01-32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 19"机架安装套件



• 用于在 19" 机架上安装 DIN 导轨设备

#### 通用订货数据

类型 RM-KIT 订货号 1241440000

GTIN (EAN) 4050118029154

数量 1 ST Kit for 19"-rack mounting

版本

#### **Ethernet**



- 适用于 Cat. 5(最高 100 MHz)和 Cat. 6(最高 250 MHz Class E)
- 适用于 PoE+(符合 IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3和 4)
- 保护所有电线对
- 经由 RJ45 插座连接
- 金属外壳

#### 通用订货数据

类型 VDATA CAT6 版本 订货号 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, GTIN (EAN) 4050118153002 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4 数量 1 ST